


# Senzor de presiune VMPAF-FB-PS-1

Cod: 545352

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	21 mm
pozitie instalare	Oricare
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 25 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Precizia FS	2,5 %FS
Indicatie material	conform RoHS