


Placa racordare VMPA1-IC-AP-S-1-EX2

Cod: 545448

FESTO

For valve terminal MPA-S.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	20,2 mm
lungime	107,3 mm
marimea ramei	10,5 mm
presiune de operare	3 ... 8 bar
presiune de comanda	3 ... 8 bar
Gaz categoria ATEX	II 3G
tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex nA II T4 X
Praf categoria ATEX	II 3D
tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Explosion-proof ambient temperature	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
racord electric	fisa M8
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere
racord evacuare aer de comanda 82/84	M5
racord pneumatic 1	M7
racord pneumatic 2	M7
racord pneumatic 3	M7
racord pneumatic 4	M7
racord pneumatic 5	M7
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminiu turnat sub presiune