

# Adaptor NPFA-A-P18-G14-F

Cod: 545922

FESTO

pentru electroventil VUVB.



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| marimea legaturii   | 10   |
| presiune de operare   | 0,9 ... 8 bar  |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare         | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                        | 2  |
| temperatura mediului  | -5 ... 50 °C   |
| greutate produs   | 20 g   |
| informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare | aliaj maleabil aluminiu  |
| indicatie material  | Fara cupru si PFTE<br>conform RoHS                             |
| Informatie material dopuri obturare                         | ranforsat PA   |
| Informatii despre O-ring                                    | NBR  |
| Informatie material element separator                       | otel   |