


Capac NECV-S1W37

Cod: 545974

FESTO

pentru insula de ventile VTSA si VTSA-F, pentru auto-asamblare
fara cablu.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
arie de aplicatii	Doar pentru insule de ventile cu conexiune multi-pin VTSA/VTSA-F
Greutate produs	180 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	37
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	37
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	3x suruburi M4
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	Contacte
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	2 A
Rezistenta la tensiune	1 kV
Fiting de cablu	M20x1,5
Diametrul cablului	5 ... 13 mm
Sectiunea transversala a conductorului	0,08 ... 0,5 mm ²
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	PA