


Ventil de siguranta vacuum ISV-M10

Cod: 545998

FESTO

Pentru mentinerea vacuumului, daca una sau mai multe ventuze nu realizeaza contactul cu piesa de lucru.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M10
Adecvarea impulsului de ejector	$\leq 0,8$ MPa
Potrivire impuls de ejectare	≤ 8 bar
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	-95 ... 0 kPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Debit necesar al volumului de aspiratie la -0,05 MPa (-0,5 bari, -7, 25 psi)	2 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	18 g
tip fixare	insurubabil
Conexiune pneumatica 1	M10
Conexiune pneumatica 2	M10
Materialul arcului	otel aliaj inalt
Materialul filtrului	Bronz sinterizat
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul plutitorului	POM