



# Ventil electromagnetic MFHB-3-1/8

Cod: 546049

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Debit nominal	90 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Deschidere nominala	1,3 mm
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu retinere
Durata de deconectare	14 ms
Durata de conectare	10 ms
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Greutate produs	60 g
Racord exhaustare aer de comanda 84	M5
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Informatii material etansari	NBR
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Aluminiu eloxat