


Placa de racordare in unghi VABF-S2-1-A1G2-G38

Cod: 546097

FESTO

pentru insula de ventile VTSA, porturi de lucru 2 si 4 la unghi de 90°.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	42 mm
bazat pe norme	ISO 5599-2
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	176 g
tip fixare	cu orificiu
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune