


Placa racordare VABS-S2-1S-N38-K1

Cod: 546100

FESTO

cu oglinda de conectare conform ISO 5599-2.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Latime | 42 mm |
| bazat pe norme | ISO 5599-2 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Alimentare cu aer a pilotului | extern |
| Presiune de operare Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,9 ... 10 bar |
| Domeniul tensiunilor de operare AC | 110 V |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 24 V |
| Rezistenta la tensiune | 4 kV |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C | 2 A |
| Grad de contaminare | 3 |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP65 NEMA 4 in stare montata |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Greutate produs | 364 g |
| tip fixare | cu orificiu |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de conectare | Aluminiu turnat sub presiune |