

Cilindru compact ADVU-1/2"-1"-A-P-A

Cod: 546340

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Capatul tijei cu filet exterior.

Se livreaza cu piulita pentru tija pistonului.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa | 1 " |
| diametru piston | 1/2" |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| capat tija de piston | filet exterior |
| presiune de operare | 17,4 ... 145 Psi |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -4 ... 176 °F |
| energia de impact in pozitiile finale | 0,0516 J |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 11 lbf |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 15 lbf |
| masa miscata la 0 mm cursa | 0,282 oz |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 0,529 oz |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 3,069 oz |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 0,071 oz |
| racord pneumatic | UNF10-32 |
| presiune de operare [psi] | 17,4 ... 145 psi |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari dinamice | TPE-U(PU) NBR |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | aliaj maleabil aluminiu |