

Cilindru compact ADVU-2"-1 1/4"-P-A

Cod: 546346

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Capatul tijei cu filet interior.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa | 1,25 " |
| diametru piston | 2" |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| capat tija de piston | filet interior |
| presiune de operare | 11,6 ... 145 Psi |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -4 ... 176 °F |
| energia de impact in pozitile finale | 0,472 J |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 238 lbf |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 265 lbf |
| masa miscata la 0 mm cursa | 3,951 oz |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 2,54 oz |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 19,753 oz |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 0,564 oz |
| racord pneumatic | NPT1/8-27 |
| presiune de operare [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari dinamice | TPE-U(PU) NBR |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | aliaj maleabil aluminiu |