

Ventil de baza LFMB-D-MIDI-A-U


Cod: 546445

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

fara placa de racordare filetata dar cu bolturi filetate FRB. Cartus filtru 1 µm, cu pahar de protectie metalic.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
serie	D
marime de fabricatie	Midi
Structura constructiva	filtru cu fibre
Finetea filtrului	1 µm
purjare	complet automat
presiune de operare	21 ... 180 Psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gaze inerte
Eficienta filtrului	99,99 %
Cantitatea maxima de condens	1,462 oz(l)
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	33,8 ... 140 °F
Temperatura mediului	14 ... 140 °F
Temperatura de depozitare	14 ... 140 °F
Continutul rezidual de ulei	0,0000135 oz/yd3
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul filtrului	Fibre de borosilicat
Materialul paharului	PC
Indicatie material	conform RoHS
Greutate produs	22,75 oz