

Ventil de baza LFMA-D-MAXI-U

Cod: 546447

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

fara placi de conectare insurubate. Cartus filtru 0,01 µm, cu pahar metalic.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
serie	D
marime de fabricatie	Maxi
Structura constructiva	filtru cu fibre
Finetea filtrului	0,01 µm
purjare	rotativ manual
presiune de operare	13,8 ... 240 Psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gaze inerte
Eficienta filtrului	99,9999 %
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	33,8 ... 140 °F
Temperatura mediului	14 ... 140 °F
Continutul rezidual de ulei	0,0000027 oz/yd3
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul filtrului	Fibre de borosilicat
Materialul paharului	PC
Indicatie material	conform RoHS
Greutate produs	42 oz