

Ventil de baza LF-D-5M-MIDI-U

Cod: 546459

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

fara placa de racordare filetata, dar cu bolturi filetate FRB. Finetea filtrului 5 µm, cu pahar de protectie si purjare manuala a condensului.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Midi
serie	D
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	5 µm
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
Cantitatea maxima de condens	1,462 oz(l)
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
presiune de operare	0 ... 240 Psi
Debit nominal	56 cfm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	14 ... 140 °F
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	14 ... 140 °F
Temperatura mediului	14 ... 140 °F
Greutate produs	24,5 oz
tip fixare	montare in linie cu accesorii
Indicatie material	conform RoHS
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC