

Furca SG-UNF1/4"-28-B


Cod: 546548

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu piulita hexagonala, pentru montarea cilindrilor oscilanti (pe partea laterala a tijei).

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	UNF1/4-28
bazat pe norme	DIN 71752 ISO 8140
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	0,882 oz
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul furcii	otel zincat
Materialul piulitei	otel zincat