

# Adaptor AD-3/4NPT-G3/4-I

Cod: 546551

FESTO

Filet interior pe o parte, filet exterior pe cealalta



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	19,05 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	32 Nm
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2	60 Nm
Greutate produs	98,13 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior, 3/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G3/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	PVC
Materialul carcasei	otel galvanizat