


Furca SG-UNF10-32-B

Cod: 546552

FESTO

cu piulita hexagonala, pentru montarea cilindrilor oscilanti (pe partea laterala a tijei).



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	UNF10-32
bazat pe norme	DIN 71752 ISO 8140
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	0,352 oz
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul furcii	otel zincat
Materialul piulitei	otel zincat