

Tub material plastic PUN-1/8X1/32-U-GN

Cod: 546614

FESTO

calibrat la exterior, pentru conector QS si QB.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Old part no. 13023167



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---------------------------------|
| Diametru exterior, inch | 1/8 |
| Diametru interior, inch | 1/16 |
| raza min. de curbura | 0,2 " |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -14 ... 150 Psi |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat vacuum |
| temperatura mediului | -68 ... 140 °F |
| greutate produs dupa lungime | 0,077 oz/ft |
| culoare | verde |
| duritate Shore | A 98 +/-3 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE |
| informatii referitoare la material pentru furtun | TPE-U(PU) |