

Tub material plastic PUN-1/4X3/64-U-GN

Cod: 546617

FESTO

calibrat la exterior, pentru conector QS si QB.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Old part no. 13023170



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---------------------------------|
| Diametru exterior, inch | 1/4 |
| Diametru interior, inch | 5/32 |
| raza min. de curbura | 0,476 " |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -14 ... 150 Psi |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat vacuum |
| temperatura mediului | -68 ... 140 °F |
| greutate produs dupa lungime | 0,251 oz/ft |
| culoare | verde |
| duritate Shore | A 98 +/-3 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE |
| informatii referitoare la material pentru furtun | TPE-U(PU) |