

Tub material plastic PUN-3/8X1/16-U-SW-300

Cod: 546674

FESTO

calibrat la exterior, pentru conector QS si QB.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Old part no. 13028624



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---------------------------------|
| Diametru exterior, inch | 3/8 |
| Diametru interior, inch | 1/4 |
| raza min. de curbura | 1 " |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -14 ... 150 Psi |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat vacuum |
| temperatura mediului | -68 ... 140 °F |
| greutate produs dupa lungime | 0,515 oz/ft |
| culoare | negru |
| duritate Shore | A 98 +/-3 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE |
| informatii referitoare la material pentru furtun | TPE-U(PU) |