

# Placa racordare VABS-S2-1S-N38-B-C1

Cod: 546763

FESTO

cu oglinda de conectare conform ISO 5599-2.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	42 mm
bazat pe norme	ISO 5599-2
pozitie instalare	Oricare
Alimentare cu aer a pilotului	intern
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Domeniul tensiunilor de operare AC	110 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	24 V
Rezistenta la tensiune	4 kV
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	2 A
Grad de contaminare	3
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4 in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	371 g
Sectiune transversala racord	0,08 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
tip fixare	cu orificiu
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune