


Placa regulator VABF-S3

Cod: 546837

FESTO

pentru insula de ventile VDMA-01/02, oglinda de racordare standard conform ISO 15407-1.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 15407-1
pozitie instalare	Oricare
Funcctie de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Selectare manometru	posibil
presiune de intrare 1	0,5 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat filtrat, finete de filtrare 40 µm, lubrifiat sau nelubrifiat
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala
Racord manometru	cu clema de fixare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul panoului de control	PA
Materialul carcasei regulatorului	Aluminiu turnat sub presiune