

Manometru MA-40-2,5-R1/8-E-RG

Cod: 546963

FESTO

cu afisaj in bar, gama rosu/verde ajustabila.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 2,5 bar
Corespunde normelor	EN 837-1
Marime nominala manometru	40
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,25 MPa
presiune de operare	0 ... 2,5 bar
Presiune de operare	0 ... 36,25 psi
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa preciziei de masurare	2,5
Tip de protectie	IP43
Temperatura medie	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	R1/8
Materiale in contact cu mediul	Alama
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcusei	ABS
Materialul ecranului	PMMA
Culoare carcasa	negru
Greutate produs	60 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen