


# Filtru vacuum VAF-DB-1/4

Cod: 547261

FESTO

pentru filtrarea particulelor de mizerie.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                         | valoare   |
|--|---|
| pozitie instalare                      | vertical  |
| Finetea filtrului                      | 80 µm   |
| presiune de operare                    | -0,95 ... 0 bar   |
| Indicatii privind presiunea de operare | Doar pentru aplicatiile din sistemele cu vacuum deschis         |
| mediu de operare                       | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Conformitatea PWIS                     | VDMA24364-zona III  |
| Temperatura mediului                   | -5 ... 50 °C  |
| Cuplu de strangere maxim               | 8,7 Nm  |
| Greutate produs                        | 71 g  |
| tip fixare                             | montare in linie<br>cu suport de fixare pe perete/ pe suprafete |
| Conexiune pneumatica                   | G1/4  |
| Racord de vacuum                       | G1/4  |
| Indicatie material                     | conform RoHS  |
| Materialul etansarilor                 | NBR   |
| Materialul filtrului                   | PE  |
| Materialul carcusei                    | ranforsat PP  |
| Materialul paharului                   | PA  |
| Potrivire impuls de ejectare           | <= 7 bar  |