


Priza cu cablu KMEB-3-24-5-LED

Cod: 547269

FESTO

pentru ventil VUVB cu bobine de 24 V.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Display status semnal	LED galben
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	230 g
Conexiune electrica 1	Priza, conform EN 175301-803, forma C
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, nota despre priza de cablu	90°
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	2
Tensiune nominala de operare DC	24 V
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
Lungimea cablului	5 m
Caracteristica cablu	standard
Diametrul cablului	5,2 mm
Structura cablului	2x0,75
Capete conductor de cablu	Bucsa de capat pentru conductor
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PC
Materialul etansarilor	NBR
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu argint