

Adaptor NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Cod: 547432

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	insurubabil
Conectare electrica	5 pini M12x1 stecher
Lungimea cablului	0,3 m
Structura cablului	4x0,34
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul invelisului cablului	PUR
Materialul carcasei	ABS
Materialul contactului electric	Alama, placata cu aur