


Actionare oscilanta DSM-25-270-FW-A-B

Cod: 547598

FESTO

cu arbore cu flansa si inel magnetic.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
Unghi de oscilatie	0 ... 270 deg
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,15 ... 1 MPa
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Forta axiala maxima	50 N
Forta radiala maxima	120 N
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	5 Nm
Greutate produs	645 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	otel nichelat
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat