


Cartuse generatoare de vacuum VN-05-L

Cod: 547694

FESTO

pentru generatoare de vacuum VN, debit crescut de absorbtie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	0,45 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	standard Volum de absorbtie ridicat
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune nominala de operare	6 bar
Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera	13,6 l/min
timpi alimentare la presiune de operare nominala	2,04 s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	0,65 g
Materialul etansarilor	NBR
Materialul duzei de receptare	POM
Materialul duzei emițătorului	Aliaj de aluminiu forjat