

Niplu reductie NPFB-R-G38-G14-FM

Cod: 547820

FESTO

pentru legarea la tuburi.

La folosirea fusului filetat R si G se recomanda un material suplimentar de etansare, ex.garnitura filet sau lichid de sigilare. Alternativ, pentru sigilarea fusului filetat G, se poate folosi un inel axial de etansare din aluminiu slab AL 99,5.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| informatii material fittinguri | alama nichelat |
| marimea legaturii | 10 |
| presiune de operare | -0,95 ... 40 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:::] |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -20 ... 150 °C |
| greutate produs | 35 g |
| racord pneumatic 1 | G3/8 |
| racord pneumatic 2 | G1/4 |
| indicatie material | conform RoHS |