

# bloc de alimentare de la retea SVG-1/230VAC-24VDC-5A


Cod: 547867

Produs in retragere de pe piata

FESTO

cu tensiune nominala la iesire 24 V DC si curent nominal la iesire 5 A.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	55 mm
inaltime	130 mm
lungime	125 mm
pozitie instalare	convectie libera
alimentare primara	cu 1 faza
curent intrare	1,9 - 0,8 A
tensiune nominala la iesire DC	24 V
curent nominal la iesire	5 A
gama de tensiune la intrare AC	100 ... 240 V
rezerva in caz de cadere a retelei	20 ms
frecventa de retea	45 ... 65 Hz
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
temperatura de depozitare	-40 ... 85 °C
umiditatea relativa a aerului	95%
tip de protectie	IP20
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
greutate produs	830 g
tip fixare	cu sina tip omega
indicatie material	contine substante cu LABS