

Amortizor de soc DYSC-5-5-Y1F

Cod: 548011

FESTO

autoreglabil



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie | 5 |
| cursa | 5 mm |
| Amortizare | autoreglabil |
| pozitie instalare | Oricare |
| Detectarea pozitiei | fara |
| Viteza maxima de impact | 2 m/s |
| Durata de revenire scurta | 0,2 s |
| Durata de revenire lunga | 1 s |
| Mod de functionare | cu simpla actiune prin apasare |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 80 °C |
| lungime de amortizare | 5 mm |
| Forta maxima de oprire | 200 N |
| Consumul de energie maxim la o cursa | 1 J |
| Consumul de energie maxim pe ora | 8.000 J |
| Energia reziduala maxima | 0,01 J |
| Forta de revenire | 0,9 N |
| Greutate produs | 9 g |
| tip fixare | cu contrapiulita |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | otel aliaj inalt |
| Materialul tije | otel aliaj inalt |