

Tub plastic spiralat PAS-4I-6E-5

Cod: 548143

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	5 m
diametru exterior	6 mm
lungime bloc	0,3 m
Diametru interior	4 mm
Diametru de infasurare	50 mm
Numar spire	46
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 17,5 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs	135 g
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 55 +/-3
Indicatie material	Fara cupru si PFTE
Informatii referitoare la material pentru furtun	PA