


Acoperire CPX-M-AK-M

Cod: 548754

FESTO

pentru modulul electric CPX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	11,5 mm
Inaltime	13 mm
Lungime	49 mm
Greutate produs	15 g
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare montata conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul suruburilor	otel zincat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul protectiei	Aluminiu turnat sub presiune
Umiditatea relativa a aerului	5 - 90 % nu condenseaza