

Cablu SBOA-K20CP-SUP

Cod: 548824

FESTO

pentru sisteme de camera SBOI-Q-... si SBOC-Q-...



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Conectare electrica	Stecher drept / priza dreapta / priza dreapta
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 60 V
Lungimea cablului	2 m
Caracteristica cablu	adecvat pentru lant portcablu
Diametrul cablului	5,5 mm
Structura cablului	2x0,24+2x0,34+0,49
Tip de protectie	IP65 IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul invelisului cablului	PUR
Culoare invelis cablu	gri deschis
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune Alama PUR nichelat
Materialul contactului electric	Bronz / alama placat cu aur