

Controler motor SEC-ST-48-6-P01


Cod: 548945

Produs in retragere de pe piata

pentru motor pas cu pas

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
mod de operare dispozitiv de control	Bipolar-Chopper-Driver
mod de operare	pas 1/32, pasi/U 6400
scadere reglabila a tensiunii	0 sau 70 prin intermediul releuului Dip
reglarea pasului	prin intermediul releuului Dip
reglare curent nominal	releu Dip
frecventa max. a pasului	40 kHz
curent nominal	1,25 ... 6 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
tip de protectie	IP20
temperatura mediului	0 ... 40 °C
aprobare	C-Tick
greutate produs	660 g
domeniu de lucru al intrarii logice	4 ... 6 V 20 ... 26 V
racord electric	clema cu insurubare
tip fixare	cu sina tip omega