


nod multipol VABE-S6-LT-C-S10-R5

Cod: 549047

FESTO

pentru insule de ventile VTSA si VTSA-F.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	10 cu ventile bistabile 20 cu ventile monostabile
Curent total maxim	10 A
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	790 g
Numar conexiuni electrice	10
Conectare electrica	Multipin 5 pini M12 stecher
Materialul protectiei	PA
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune