


# Capac VAEM-S6-C-S6-R5

Cod: 549048

FESTO

pot fi conectate pana la 12 ventile monostabile sau 6 bistabile.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	12 cu ventil monostabil 6 cu ventile bistabile
Curent total maxim	10 A
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	200 g
Numar conexiuni electrice	6
Conectare electrica	5 pini M12 stecher
Materialul carcasei	PA