



# Placa drosel VABF-S1-1-F1B1-C

Cod: 549102

FESTO

pentru insule de ventile VTSA, oglinda de racordare conform  
normei 5599-1, 5599-2, pentru montajul intre placa de racordare si  
ventil, pentru droselizarea exhaustarilor 3 si 5 la ventil.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| Latime  | 42 mm  |
| bazat pe norme                                      | ISO 5599-1   |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| Conectare pneumatica verticala                      | placa de drosel, control exhaustare aer                            |
| Presiune de operare Mpa                             | -0,09 ... 1 MPa  |
| presiune de operare                                 | -0,9 ... 10 bar  |
| Debit nominal                                       | 1.100 l/min  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 0 - Fara rezistenta la coroziune                                   |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Tip de protectie                                    | IP65<br>NEMA 4   |
| Temperatura mediului                                | -5 ... 50 °C   |
| Greutate produs                                     | 220 g  |
| Metoda de fixare pentru aranjare verticala          | Pe placa de racordare<br>Pe placa de baza individuala              |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Materialul carcasei                                 | Aluminiu turnat sub presiune                                       |