



Placa de izolare verticala VABF-S1-1-L1D1-C

Cod: 549103

FESTO

pentru insula de ventile VTSA, oglinda de racordare standard conform 5599-1, 5599-2, pentru montarea intre placa de racordare si ventil, alimentarea cu presiune a insulei este blocata.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Latime | 42 mm |
| bazat pe norme | ISO 5599-1 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Conectare pneumatica verticala | Oprire pentru 1 |
| Presiune de operare Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,9 ... 10 bar |
| Debit nominal | 1.200 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Greutate produs | 600 g |
| Metoda de fixare pentru aranjare verticala | Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |