


Motor pas cu pas EMMS-ST-87-S-S

Cod: 549416

FESTO

fara reductor, fara frana.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---------------------------------|
| unghiul pasilor la pas intreg | 1,8 deg |
| toleranta la unghiul pasului | ±5% |
| clasa de protectie a izolatiei | B |
| tensiune nominala DC | 48 V |
| curent nominal motor | 9,5 A |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV |
| temperatura de depozitare | -20 ... 70 °C |
| umiditatea relativa a aerului | 45 - 80 % |
| tip de protectie | IP54 |
| temperatura mediului | -10 ... 50 °C |
| aprobare | C-Tick |
| momentul de inertie total la antrenare | 1 kgcm ² |
| momentul de oprire al franei | 2 Nm |
| momentul de oprire al motorului | 2,5 Nm |
| momentul de inertie al rotorului | 1 kgcm ² |
| incarcare axiala admisibila a arborelui | 65 N |
| incarcare radiala admisibila a arborelui | 200 N |
| greutate produs | 1.950 g |
| tehnologie de racordare electrica | fisa |