


Bobina MD-2-24VDC-PA

Cod: 549903

★ Gama de produse standard

Pentru DC, fara conector electric.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Durata de anclansare	100 %
Caracteristica bobina	24 V DC: 6.8 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 50 °C
Cuplu maxim de strangere la racord	0,5 Nm
Greutate produs	110 g
Conectare electrica	conform DIN EN 175301-803
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Duroplast Cupru otel
Materialul infasurarii	Cupru