


# Bobina MH-2-24VDC-PA

Cod: 549906

FESTO

Pentru DC, fara conector electric.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata minima a anclansarii	12 ms
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	24 V DC: 7.9 W
Variatii de frecventa admisibile	+/- 10 %
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	IP00 fara priza de conectare
Temperatura mediului	-20 ... 50 °C
Cuplu maxim de strangere la racord	2 Nm
Greutate produs	150 g
Conectare electrica	conform DIN EN 175301-803
tip fixare	cu contrapiulita
Materialul bobinei	Duroplast Cupru otel
Materialul infasurarii	Cupru