


Bobina MH-2-230VAC-PA

Cod: 549908

FESTO

Pentru AC, fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata minima a anclansarii	12 ms
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	230 V AC: 14 VA
Variatii de frecventa admisibile	+/- 10 %
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	IP00 fara priza de conectare
Temperatura mediului	-20 ... 50 °C
Cuplu maxim de strangere la racord	2 Nm
Greutate produs	150 g
Conectare electrica	conform DIN EN 175301-803
tip fixare	cu contrapiulita
Materialul bobinei	Duroplast Cupru otel
Materialul infasurarii	Cupru