


Kit axial EAMM-A-G13-40A

Cod: 550921

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	1 Nm
Greutate produs	80 g
Cod interfata actuator	G13
Cod interfata, intrare motor	40A
Indicatie material	conform RoHS