


Kit axial EAMM-A-F80-140A

Cod: 550954

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|---------------|
| pozitie instalare | Oricare |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Moment de rotatie transferabil | 91 Nm |
| Greutate produs | 2.640 g |
| Cod interfata actuator | F80 |
| Cod interfata, intrare motor | 140A |
| Indicatie material | conform RoHS |