

**Cuplaj**  
**EAMC-40-66-11-15**  
Cod: 550998

**FESTO**



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	11 mm
Diametru de prindere 2	15 mm
marime de fabricatie	40
Lungime nominala	66 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	21 Nm
Greutate produs	139 g
Indicatie material	conform RoHS