


Cuplaj
EAMC-40-66-11-20
Cod: 550999

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|------------------------|
| Diametru de prindere 1 | 11 mm |
| Diametru de prindere 2 | 20 mm |
| marime de fabricatie | 40 |
| Lungime nominala | 66 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 6.500 1/min |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Temperatura mediului | -25 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 42,3 kgmm ² |
| Moment de rotatie transferabil | 21 Nm |
| Greutate produs | 139 g |
| Indicatie material | conform RoHS |