


Cuplaj EAMC-42-50-12-19

Cod: 551005

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|------------------------|
| Diametru de prindere 1 | 12 mm |
| Diametru de prindere 2 | 19 mm |
| marime de fabricatie | 42 |
| Lungime nominala | 50 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 6.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Temperatura mediului | -25 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 34,8 kgmm ² |
| Moment de rotatie transferabil | 17 Nm |
| Greutate produs | 138 g |
| Indicatie material | conform RoHS |