

Tub material plastic PEN-6X1-SW-500

Cod: 551439

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, pentru conectori QS, CN si CK, polietilena (nu se utilizeaza in industria alimentara).



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| diametru exterior | 6 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 26 mm |
| Diametru interior | 4 mm |
| Raza minima de incovoiere | 13,5 mm |
| Proprietatile tuburilor | Suitable for energy chains |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -0,095 ... 1 MPa |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -13,775 ... 145 psi |
| Indicatii privind presiunea de operare | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C |
| Aprobare | TÜV |
| Departament eliberare certificate | B 013277 0506 00 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| clasa de curatenie a incaperii | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Temperatura mediului | -30 ... 60 °C |
| Greutate produs in functie de lungime | 0,01477 kg/m |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu diametru exterior 6 mm pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 4 mm |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | D 52 +/-3 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul furtunului | PE |