

# Tub material plastic PEN-16X2,5-GN

Cod: 551473

FESTO

tuburi cu diametru exterior standard, pentru conectori QS,  
polietilena (fara aprobare in industria alimentara).



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	16 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	122 mm
Diametru interior	10,8 mm
Raza minima de incovoiere	57,5 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Conditii de testare ale tuburilor	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Aprobare	TÜV
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 60 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,1029 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 16 mm
Culoare	verde
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE