


Conductor de legatura NEBV-H1G2-P-2.5-LE2

Cod: 552003

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Caracteristica cablu	Für statische Anwendungen
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
curent max. la iesire	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
tip de protectie	IP40
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
temperatura mediului	-20 ... 70 °C
greutate produs	60 g
racord electric	cu 2 fire Priza dreapta / cablu
lungimea cablului	2,5 m
tip fixare	Clip
codul de culori pentru izolatia conductorilor	Pin 1 = negru Pin 3 = schwarz/rot
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru carcasa	POM PUR
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC